


Муфта Зубчатая МЗ

- **Материал:** Сталь 40
- **Типоразмеры:** от МЗ-1 до МЗ-18
- **Расточим по вашим параметрам!**
- **ГОСТ 5006-55**



Наименование	Диаметр муфты (D), мм	Длина муфты (B), мм	Диаметр вала (d), мм	Крутящий момент, кгм	Число оборотов в мин.	Масса, кг
МЗ-1	170	115	20 (40)	71	6300	10,2
МЗ-2	185	145	30 (50)	140	5000	14,3
МЗ-3	220	175	40 (60)	315	4000	24
МЗ-4	250	215	45 (75)	560	3350	38
МЗ-5	290	240	50 (90)	800	2800	57
МЗ-6	320	260	60 (105)	1180	2500	80
МЗ-7	350	290	65 (120)	1900	2120	110
МЗ-8	380	330	80 (140)	2360	1900	163
МЗ-9	430	340	90 (160)	3000	1700	187
МЗ-10	490	370	110 (180)	5000	1400	262
МЗ-11	545	405	120 (220)	7100	1250	382
МЗ-12	590	485	140 (250)	10000	1120	550
МЗ-13	680	530	160	15000	1000	765
МЗ-14	730	570	180	20000	900	960
МЗ-15	780	650	200	25000	800	1280

Диапазон температур °С	Марка смазки		Примерные сроки замены смазки
	Основная	Заменяющая	
- 40°С...+ 20°С	ТС-10 ГОСТ 23652	И-50А ГОСТ 20799 с присадкой ДФ-11 (3...8%), при температуре выше 50°С допускается	В новых муфтах передую замену масла производят через 100-150 часов работы; последующие замены масла производят через 2000-5000 часов работы
		ИГП-369 ИГП-38 ГОСТ 26191	
+ 80°С...+ 120°С	ИИИ-20 ГОСТ 26191	ИИИ-300 ГОСТ 26191	